

SCHNEIDER UPS 2. HÁLÓZATI
VEZÉRLŐKÁRTYA KÉSZLET
GALAXY 5500 SZÁMÁRA



G5K9635CH

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. nov. 22.

⚠ A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2030. dec. 31.

⚠ Szolgáltatások korlátozott értékesítése

Áttekintés

Átfutási IdőA szállítási idő rendszerint 3 hét

Fő jellemzők

TartozékCD szoftverrel
Hőmérséklet-érzékelő
Felhasználói kézikönyv

Fizikai

Magasság4 cm
Szélesség12,5 cm
Mélység16 cm
Nettó Súly0,8 kg
Mounting PreferenceNo preference
Szerelési MódNot rack-mountable

Megfelelőség

SzabványokEN 55011 B osztály
EN 55024
FCC part 15 class B
ICES-003
TerméktanúsítványokATEX
BTL
GOST
VCCI B-osztály

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete0...45 °C
Működési Magasság0...10000 m
Relatív Páratartalom0...95 %
Tárolási Magasság0,00...15240,00 m
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom0...95 %

Kommunikáció és menedzsment

HitelesítésRadius

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12 cm
1. Csomag Szélessége	26 cm
1.Csomag Hossza	26 cm
1. Csomag Súlya	1,591 kg

Garancia

Garancia	2 éves javítási vagy cseregarancia
----------	------------------------------------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

Eu Rohs Irányelv

Vizsgálat tárgyat képezi