

Termékadatlap

Műszaki adatok



Akkumulátor IBM ThinkPad 390 sorozatú notebookhoz (NiMH)

LBCIB12I

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. jún. 10.

! Megszűnt termék

Áttekintés

Átfutási Idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Vezetékek Száma	1,0
Akkumulátor Típusa	Kiegészítő akkumulátor lítium tionil-kloridos (TSXPLP01)
Tartozék	Felhasználói kézikönyv

Akkumulátorok és üzemidő

Üres Akkumulátornyílások	0
Előtelepített Akkumulátorok	0
Akkumulátor Feszültsége	9.6 V
Akkumulátor Kapacitás Volt-Amp-Órában Kifejezve	0 VAh

Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	21,6 cm
Szélesség	12,7 cm
Mélység	5,08 cm
Nettó Súly	0,68 kg
Szerelési Mód	Not rack-mountable

Kimenet

Akkumulátor-Kapacitás	3800 mA h
-----------------------	-----------

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE
---------------------	----

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	10...40 °C
Működési Magasság	0...50000 ft
Relatív Páratartalom	0...95 %

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...55 °C
Tárolási Magasság	0,00...15240,00 m
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	22,86 cm
1. Csomag Szélessége	13,98 cm
1.Csomag Hossza	6,36 cm
1. Csomag Súlya	0,918 kg

Garancia

Garancia	2 éves (gyártási hibák)
----------	-------------------------