

Scheda dati

Specifiche



Regolatore di tensione automatico Line-R 600 VA

LE600I

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 30 apr 2024

⚠ In esaurimento

Panoramica

Tempi Di Consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Potenza Nominale In W 600 W

Potenza Nominale In Va 600 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Attrezzature Fornite manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie Preinstallate 0

Vani Batteria Vuoti 0

Caratteristiche fisiche

Colore Beige

Altezza 11,6 cm

Larghezza 21,4 cm

Profondità 14,1 cm

Peso Prodotto 3,1 kg

Mounting Preference No preference

Installazione Not rack-mountable

Two Post Mountable 0

Usb Compatible No

Ingresso

Frequenza Di Rete 47...63 Hz

Limiti Tensione In Ingresso 160...290 V

Uscita

Potenza Massima Configurabile (Watt) 600 W

Conformità

Certificazioni Prodotto	C-Tick CE GOST
Norme Di Riferimento	EN 55024 EN 60950

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità Relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-25...65 °C
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	5...95 %
Altitudine Di Stoccaggio	0,00...15240,00 m

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	300 J
--	-------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	17,5 cm
Confezione 1: Larghezza	27,3 cm
Confezione 1: Profondità	20,7 cm
Confezione 1: Peso	3,4 kg
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	36,7 cm
Confezione 2: Larghezza	28,4 cm
Confezione 2: Profondità	43,3 cm
Confezione 2: Peso	15 kg
Unità Di Misura Confezione 3	PAL
Numero Di Unità Per Confezione 3	108
Confezione 3: Altezza	125,1 cm
Confezione 3: Larghezza	100 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	405,54 kg
Sccl4	10731304197895

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO₂.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

Prestazioni che migliorano il benessere

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina [Dichiarazione RoHS della Cina](#)
Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Weee Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
