

Scheda dati

Specifiche



Modulo di distribuzione alimentazione IT APC, tripolare, 5 conduttori, 16 A, IEC309, 440 cm

PDM3516IEC-440

Panoramica

Presentazione I moduli di distribuzione dell'alimentazione assemblati e testati in fabbrica includono interruttore automatico, cavo di alimentazione, connessione di alimentazione e monitoraggio dei circuiti. Il rilevamento di moduli con unità PDU modulari riduce al minimo il tempo di installazione.

Tempi di consegna Consegna standard entro 3 settimane

Presentazione

Main Input Voltage 3 fasi

Main Output Voltage 230 V
400 V 3 fasi

Apparecchiatura fornita Guida di installazione

Caratteristiche fisiche

Colore Grigio

Altezza 15,2 cm

Larghezza 43,2 cm

Profondità 40,6 cm

Peso prodotto 2,39 kg

Ingresso

Frequenza di rete "50 Hz"

Max line current 16 A

Uscita

Assorbimento di corrente massimo per fase 16 A

Number of power socket outlets 1 IEC 309 16 A

Conformità

Certificazioni prodotto "CE"
VDE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,2 cm
Confezione 1: larghezza	40,6 cm
Confezione 1: profondità	43,2 cm
Confezione 1: peso	3,3 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	1 anno con riparazione o sostituzione
-----------------	---------------------------------------

Sostituzioni consigliate