

제품 데이터 시트

사양



UPS 네트워크 관리 카드 3



AP9640

개요

리드 타임 상시 재고

기본항목

제공된 장비 사용 설명서
USB 케이블

물리적 규격

높이 3.8 cm

너비 12.1 cm

깊이 11.4 cm

제품 무게 0.08 kg

Mounting preference No preference

마운팅 모드 Not rack-mountable

준수 사항

표준 EN 55022 클래스 A
EN 55024
ICES-003

제품 인증 AS/NZS 3548 (C-Tick) 클래스 A
FCC 부품 15 클래스 A
GOST
VCCI 클래스 A

환경 요구 사항

사용온도 0...45 °C

사용 고도 0...10000 ft

상대 습도 0...95 %

저장온도 -5...45 °C

스토리지 고도 0.00...15240.00 m

보관 상대 습도 0...95 %

통신과 관리

인증 Radius

부연 설명 : 본 문서는 특정 사용자 애플리케이션에 대한 이러한 제품의 적합성 또는 신뢰성을 파악하기 위한 목적용은 대체하는 문서로 사용되지 않습니다.

포장 단위

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.1 cm
Package 1 Width	15.9 cm
Package 1 Length	23.5 cm
Package 1 Weight	0.34 kg

상품의 지속 가능성

지속 가능성 제공 상태	Green Premium 제품
REACH 규정	REACH 선언
EU RoHS 지침	준수 EU RoHS 선언
에너지 효율성 최적화	에너지 효율 제품
Take-back	Take-back program available

계약 보증

보증	2년
----	----

권장 교체