

Технические характеристики продукта

Спецификации

Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signalling



940-0020

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Количество Unit 0U

Длина 1,83 m

Количество кабелей 1

Совместимость продукта ИБП

Физические параметры

Цвет Серый

Вес нетто 0,45 kg

Исполнение монтажа Нестоечный

Соединитель B SUB-D 9 Мужской сигнализация Simple Signaling

Соединитель A SUB-D 9 разъем "мама" сигнализация Simple Signaling

Выход

Количество портов 1

Параметры окружающей среды

Относительная влажность хранения 0...95 %

Высота хранения 0,00...15240,00 m

Рабочая температура окружающей среды 0...45 °C

Относительная влажность 0...95 %

Высота над уровнем моря 0...10000 ft

Температура окружающей среды при хранении -15...45 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height	22,9 cm
Package 1 Width	5,1 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	0,45 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Рекомендуемая замена