

Технические характеристики продукта

Спецификации



Комплект сетевых шнуров (6 шт.), с фиксаторами, C13 – C14, 1,8 м

AP8706S

! Снято с производства: 14 Июнь 2022

! Снято с производства

Обзор

Презентация	Освободите пространство и зафиксируйте шнуры питания между стоечными БРП и подключенным к ним ИТ-оборудованием с помощью этого эксклюзивного и удобного в использовании метода фиксации шнура. Хотя эти шнуры подходят к любой розетке или разъему питания стандарта IEC, функция «жесткой фиксации» поддерживается только при использовании со стоечными БРП APC серии AP8000 или ИТ-оборудованием со встроенными фиксирующими розетками. Разъемы с фиксаторами сокращают вероятность случайного разъединения шнуров и сброса нагрузок.
-------------	--

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Input Connection Type IEC 60320 C14

Длина 1,83 m

Количество кабелей 6

Физические параметры

Цвет Черный

Высота 24 cm

Ширина 7,5 cm

Глубина 5 cm

Вес нетто 1,35 kg

Тип крепежа No preference

Исполнение монтажа Нестоечный

Вход

Максимальный ток линии 10 A

Ограничения входного тока 10 A

Выход

Максимальная полная токовая нагрузка на фа 10 A

Кол-во выходных соединений 1 IEC 60320 C13

Длина кабеля 1,83 m

Соответствие

Сертификаты	CCC CSA PSE внесен в список UL VDE
-------------	--

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...75 °C
Относительная влажность	20...80 %
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-25...75 °C
Относительная влажность хранения	20...80 %
Высота хранения	0,00...15240,00 m

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	1,347 kg
SCC14	10731304279669

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит свинца	Да
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Take-back	Take-back program available

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Рекомендуемая замена