

# Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабель связи для подключения ИБП с использованием сигнализации Smart Signaling, длина 4,5 м

AP9804

## Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

## Основные характеристики

Длина 4,57 м

Количество кабелей 1

Совместимость продукта ИБП

## Физические параметры

Цвет Черный

Вес нетто 0,45 kg

Место монтажа Передний

Исполнение монтажа Нестоечный

Соединитель В SUB-D 9 Мужской сигнализация Smart Signaling

Соединитель А SUB-D 9 разъем "мама" сигнализация Smart Signaling

## Выход

Количество портов 1

## Параметры окружающей среды

Относительная влажность хранения 0...95 %

Высота хранения 0,00...15240,00 m

Рабочая температура окружающей среды 0...45 °C

Относительная влажность 0...95 %

Высота над уровнем моря 0...10000 ft

Температура окружающей среды при хранении -15...45 °C

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height	22,9 cm
Package 1 Width	5,1 cm
Package 1 Length	10,2 cm
Package 1 Weight	0,45 kg

---

## Экологичность предложения

---

Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
-------------------	---

---

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

---

Рекомендуемая замена