

Технические характеристики продукта

Спецификации



МОДУЛЬ FL, ~120 В / 60 Гц, ~60 В / 9 А, СЕ, ДЛЯ ЕВРОПЫ.

CTFLM6509

⚠ Снято с производства: 31 дек. 2022 г.

⚠ Дата окончания обслуживания: 31 дек. 2022 г.

⚠ Заказ только через сервис

Обзор

Срок Поставки
Обычно поставляется в течение двух недель

Основные характеристики

Номинальная Мощность [Вт]	540 W
Номинальная Мощность	540 VA
Тип Выходного Соединения	Неразъемное 3-х проводной 1
Количество Unit	0U
Поставляемое Оборудование	Руководство по эксплуатации

Физические параметры

Высота	15,24 cm
Ширина	17,78 cm
Глубина	30,48 cm
Вес Нетто	10 kg
Место Монтажа	Передний
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Usb-Совместимый	No

Вход

Частота Сети	50 Гц +/- 2 Гц
--------------	----------------

Выход

Максимальная Задаваемая Мощность (Вт)	540 W
---------------------------------------	-------

Соответствие

Сертификаты	CE
-------------	----

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	-40...60 °C
--------------------------------------	-------------

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,4 cm
Package 1 Width	25,4 cm
Package 1 Length	38,1 cm
Package 1 Weight	13,554 kg
Number Of Units In Package 2	0
Package 2 Weight	0,00 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	1 год гарантии (только на запасные части)
----------	---

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)

Директива **Ec Rohs**

Анализируется