

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Контактный датчик двери NetBotz для помещений и стоек сторонних производителей — 50 футов (1524 м)

NBES0302

### Обзор

Презентация	Универсальный датчик для контроля доступа в стойку или в помещение.
Срок поставки	Обычно поставляется в течение двух недель

### Основные характеристики

Поставляемое оборудование	Кабельные стяжки
---------------------------	------------------

### Физические параметры

Высота	2,5 cm
Ширина	11,1 cm
Глубина	15,5 cm
Вес нетто	0,19 kg
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный

### Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...45 °C
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Относительная влажность	0...95 %
Температура окружающей среды при хранении	-15...65 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 m
Относительная влажность хранения	0...95 %

### Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	23,2 cm
Package 1 Length	16,4 cm

---

Package 1 Weight 0,309 kg

## Экологичность предложения

---

Директива EC RoHS Соответствует  
[Декларация EC RoHS](#)

---

**WEEE** На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Рекомендуемая замена