

Технические характеристики продукта

Спецификации



Кабель NetBotz с беспотенциальными контактами — 15 футов (457 см)

NBES0304

Обзор

Презентация	Универсальный датчик контроля состояния беспотенциального контакта для датчиков сторонних производителей.
Срок поставки	Обычно поставляется в течение двух недель

Основные характеристики

Поставляемое оборудование	Кабельные стяжки
---------------------------	------------------

Физические параметры

Высота	1,9 cm
Ширина	14,6 cm
Глубина	18,7 cm
Вес нетто	0,15 kg
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...45 °C
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Относительная влажность	0...95 %
Температура окружающей среды при хранении	-15...65 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 m
Относительная влажность хранения	0...95 %

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	23,2 cm
Package 1 Length	16,4 cm

Package 1 Weight 0,269 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS Соответствует
[Декларация EC RoHS](#)

WEEE На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Рекомендуемая замена