

Технические характеристики продукта

Спецификации



Датчик вибрации NetBotz — 12 футов (365 см)

NBES0306

Обзор

Презентация	Универсальный датчик обнаружения вибрации стойки, которая может являться признаком смещения ИТ-оборудования.
Срок поставки	Обычно поставляется в течение двух недель

Общие

Поставляемое оборудование	Кабельные стяжки
---------------------------	------------------

Физические параметры

Глубина	12,1 cm
Высота	2,5 cm
Вес нетто	0,13 kg
Ширина	11,7 cm

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...45 °C
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Относительная влажность	0...95 %
Температура окружающей среды при хранении	-15...65 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 m
Относительная влажность хранения	0...95 %

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	23,2 cm
Package 1 Length	16,4 cm
Package 1 Weight	0,249 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS

Соответствует
[Декларация EC RoHS](#)

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Рекомендуемая замена