

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con instrumentación de 1 U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13

AP7820B

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo De Pdu	Medido
Cord Length	1.98 m
Equipo Suministrado	Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario

Opcionales

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	4.4 cm
Anchura	44.4 cm
Output Voltage	208 V 230 V
Profundidad	10.2 cm
Peso Del Producto	1.73 kg
Ubicación De Montaje	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	1U
Posición De Montaje	Horizontal
[In] Corriente Nominal	10 A
Input Current Limits	15 A
Capacidad De Carga	2300 VA
Corriente Nominal	10 A 230 V 12 A 20 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	8 IEC 60320 C13

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL C-Tick CE CSA GOST Registrado por UL VDE VCCI
Normas	FCC parte 15 clase A UL 60950
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.4 cm
Paquete 1 Ancho	33.7 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	2.91 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)