

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 1,2 m, Norteamérica

AP8704S-NA

Descripción General

| | |
|--------------------------|---|
| Presentación | Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga. |
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |

Principal

| | |
|------------------------------|---------------|
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| Longitud de cable | 1.22 m |
| Número de cables | 6 |

Físico

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Color | Negro |
| Altura | 24 cm |
| Anchura | 7 cm |
| Profundidad | 4.5 cm |
| Peso del producto | 1.01 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Tipo de montaje | En cordón de luminaria |

Entrada

| | |
|-----------------------------|------|
| Max line current | 10 A |
| Input current limits | 10 A |

Salida

| | |
|---|-----------------|
| Total máximo de corriente extraída | 10 A |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
| Longitud del cable | 1.22 m |

Conformidad

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Certificaciones de producto | CSA Registrado por UL |
|-----------------------------|--------------------------|

Ambiental

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...105 °C |
| Humedad relativa | 20...80 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...105 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 20...80 % |
| Altitud de almacenamiento | 0.00...15240.00 m |

Unidades embalaje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24 cm |
| Package 1 Width | 4.5 cm |
| Package 1 Length | 7 cm |
| Package 1 Weight | 1.01 kg |
| Number of Units in Package 3 | 390 |

Oferta sostenibilidad

| | |
|-----------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración de REACh |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin plomo | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |
| Take-back | Take-back program available |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Reemplazo(s) recomendado(s)