

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Prolongador de 5 m (15 pies) para usar con cable de comunicaciones de la unidad UPS

AP9815

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

**Longitud de cable** 4.57 m

**Número de cables** 1

**Compatibilidad del producto** Sistema de energía ininterrumpible (ups)

### Físico

**Color** Gris

**Peso del producto** 0.45 kg

**Ubicación de montaje** Frontal

**Tipo de montaje** En cordón de luminaria

**Conector B** SUB-D 9 macho Normal en serie

**Conector A** SUB-D 9 hembra Normal en serie

### Ambiental

**Humedad relativa de almacenamiento** 0...95 %

**Altitud de almacenamiento** 0.00...15240.00 m

**Temperatura ambiente de funcionamiento** 0...45 °C

**Humedad relativa** 0...95 %

**Altitud máxima de funcionamiento** 0...10000 ft

**Temperatura ambiente de almacenamiento** -15...45 °C

### Unidades embalaje

**Unit Type of Package 1** PCE

**Number of Units in Package 1** 1

**Package 1 Height** 22.9 cm

**Package 1 Width** 5.1 cm

Package 1 Length	10.2 cm
Package 1 Weight	0.45 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

## Reemplazo(s) recomendado(s)