

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de baterías de recambio N° 140 de APC

APCRBC140

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de batería Batería sellada de plomo

Equipo suministrado Guía para reciclaje de baterías

Físico

Color Negro

Altura 12.2 cm

Anchura 19.7 cm

Profundidad 59.7 cm

Peso del producto 34.55 kg

Tipo de montaje En cordón de luminaria

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Humedad relativa 0...95 % sin condensación

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...45 °C

Altitud de almacenamiento 0.00...15240.00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 % Sin condensación

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías 0

Baterías pre-instaladas 0

Montaje de dispositivo Cartucho de batería adjunto

Voltaje de batería 192 V

Información adicional Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.

Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
--	---

Unidades embalaje

Paquete 1 Peso	37.27 kg
Paquete 1 Altura	22.6 cm
Paquete 1 ancho	40.9 cm
Paquete 1 Largo	78.1 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	20

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------
