

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 200/208/240 V; 30 A; disyuntor BBM; entrada L6-30P; salida 2 L6-30R, 2 L6-20R

SBP5000RMT2U

## Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

## Principal

<b>Main Input Voltage</b>	200 V 208 V
<b>Main Output Voltage</b>	200 V 208 V
<b>Other Output Voltage</b>	240 V
<b>Input Connection Type</b>	NEMA L6-30P
<b>Número de unidad de rack</b>	2U
<b>Longitud de cable</b>	3.05 m
<b>Número de cables</b>	1
<b>Equipo suministrado</b>	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario

## Físico

<b>Color</b>	Negro
<b>Altura</b>	8.9 cm
<b>Anchura</b>	43.2 cm
<b>Profundidad</b>	66 cm
<b>Peso del producto</b>	13.64 kg
<b>Ubicación de montaje</b>	Frontal
<b>Mounting preference</b>	Lower
<b>Tipo de montaje</b>	Con montaje en bastidor

## Entrada

<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	50/60 Hz
<b>Max line current</b>	24 A
<b>Input current limits</b>	24 A
<b>Capacidad de carga</b>	5000 VA

---

Rango de carga del factor de potencia	0...1
---------------------------------------	-------

## Salida

---

Total máximo de corriente extraída	24 A
------------------------------------	------

---

Number of power socket outlets	2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R
--------------------------------	--------------------------------

---

Tipo de protección	Interruptor automático
--------------------	------------------------

---

Eficacia	99 %
----------	------

## Conformidad

---

Certificaciones de producto	CSA GOST
-----------------------------	-------------

## Ambiental

---

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
--	-------------

---

Humedad relativa	0...95 %
------------------	----------

---

Altitud máxima de funcionamiento	0...15000 ft
----------------------------------	--------------

---

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
--	-------------

---

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
------------------------------------	----------

---

Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m
---------------------------	-------------------

## Unidades embalaje

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	20.3 cm
------------------	---------

---

Package 1 Width	99.1 cm
-----------------	---------

---

Package 1 Length	61 cm
------------------	-------

---

Package 1 Weight	24.54 kg
------------------	----------

## Oferta sostenibilidad

---

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
-------------------	---

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	2 años (solo partes)
---------------------	----------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)