

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA 4 U para rack

SRT10KRMTF

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V
Tipo De Producto O Componente	Transformador
Main Output Voltage	120 V 208 V 240 V
Output Connector Type	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 2 Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Guía de seguridad Manual de usuario Tarjeta de garantía

Físico

Color	Negro
Altura	17.4 cm
Anchura	43.2 cm
Profundidad	74.9 cm
Peso Del Producto	99.79 kg
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Tensión De Entrada Aceptable	200...240 V
Max Line Current	60 A
Input Current Limits	60 A
Capacidad De Carga	10000 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	45-65 Hz
Number Of Input Connectors	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)

Salida

Total Máximo De Corriente Extraída	60 A
------------------------------------	------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Salidas De Toma De Alimentación	4
Number Of Power Socket Outlets	2 NEMA L5-20R 2 NEMA L14-30R

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE CSA Registrado por UL
-----------------------------	--------------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40.6 cm
Paquete 1 Ancho	100 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	124.74 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil