

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con instrumentación, no ocupa espacio en U, 10 A, 230 V, (16) C13

AP7850B

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número de unidad de rack	0U
Longitud de cable	3.05 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas

Físico

Color	Negro
Altura	124.5 cm
Ancho	5.6 cm
Profundidad	4.4 cm
Peso del producto	3.07 kg
Ubicación de montaje	Lado
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Montado en rack

Entrada

Tensión de entrada aceptable	200...250 V
Max line current	10 A
Capacidad de carga	2300 VA
Frecuencia asignada de empleo	47...63 Hz

Salida

Number of power socket outlets 16 IEC 60320 C13

Conformidad

Certificaciones de producto CE
GOST
VDE

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento -5...45 °C

Humedad relativa 5...95 %

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...65 °C

Humedad relativa de almacenamiento 5...95 %

Altitud de almacenamiento 0.00...15240.00 m

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso 3.98 kg

Paquete 1 Altura 213.4 cm

Paquete 1 ancho 38.7 cm

Paquete 1 Largo 32.3 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh [Declaración de REACh](#)

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin plomo Sí

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Eficiencia energética optimizada Producto eficiente en materia energética

Take-back Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años