

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m (4ft), North America, Blue

AP8704S-NAX590

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Plug standard IEC 60320 C14

Longitud de cable 1.22 m

Número de cables 6

Físico

Color Azul

Altura 24 cm

Ancho 7 cm

Profundidad 4.5 cm

Peso neto 1.01 kg

Mounting preference No preference

Tipo de montaje En cordón de luminaria

Entrada

Max line current 10 A

Input current limits 10 A

Salida

Máxima Tensión Total consumida por fase 10 A

Number of power socket outlets 1 IEC 60320 C13

Longitud del cable 1.22 m

Conformidad

Certificaciones de producto CSA
Registrado por UL

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...105 °C
Humedad relativa	20...80 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...105 °C
Humedad relativa de almacenamiento	20...80 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	1.01 kg
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	4.5 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	390

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------