

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 1,8m, Norteamérica

AP8706S-NA

Descripción General

Presentación	Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Longitud De Cable	1.83 m
Número De Cables	6

Físico

Color	Negro
Altura	24 cm
Ancho	7.5 cm
Profundidad	5.5 cm
Peso Del Producto	1.35 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Corriente Máxima De Línea	10 A
Límites De Corriente De Entrada	10 A

Salida

Consumo Máximo De Corriente	10 A
Número De Enchufes De Energía	1 IEC 60320 C13
Longitud Del Cable	1.83 m

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
-----------------------------	--------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...105 °C
Humedad Relativa	20...80 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...105 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	20...80 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 Ancho	5.5 cm
Paquete 1 Longitud	7.5 cm
Paquete 1 Peso	1.35 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil