

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit De Cable De Alimentación (6 Ea) Bloqueo C13 A C14 18 M Norteamérica Rojo

AP8706S-NAX340

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Físico

Color	Rojo
Altura	24 cm
Ancho	7.5 cm
Profundidad	5.5 cm
Peso Del Producto	1.35 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
-----------------------------	--------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...105 °C
Humedad Relativa	20...80 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...105 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	20...80 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 Ancho	5.5 cm
Paquete 1 Longitud	7.5 cm
Paquete 1 Peso	1.35 kg

Garantía contractual

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil