

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de baterías de recambio N° 142 de APC

APCRBC142

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de batería Batería de plomo y ácido

Equipo suministrado Todos los conectores necesarios
Guía para reciclaje de baterías
Guía de instalación
Embalaje reutilizable

Físico

Altura 10.8 cm

Ancho 13.2 cm

Profundidad 15 cm

Peso del producto 6.01 kg

Tipo de montaje En cordón de luminaria

USB compatible No

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Humedad relativa 0...95 %

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...45 °C

Altitud de almacenamiento 0.00...15240.00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie 2

Ranuras libres para baterías 0

Baterías pre-instaladas 0

Montaje de dispositivo Plataforma para batería individual

Voltaje de batería	24 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Unidades de embalaje	
Package 1 Weight	7.01 kg
Paquete 1 Altura	20.3 cm
Paquete 1 ancho	16.8 cm
Package 1 Length	22.4 cm
SCC14	10731304291975
Number of Units in Package 3	75

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------