

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete de baterías clásico con baterías para Galaxy VS, IEC, 700 mm de ancho - Config. A

GVSCBC7A

Descripción General

Presentación	Gabinete de baterías que incluye baterías y disyuntor de baterías.
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tipo De Batería	VRLA
-----------------	------

Baterías y autonomía

Ranuras Libres Para Baterías	0
Baterías Pre-Instaladas	0
Montaje De Dispositivo	Gabinete de batería adjunto

Físico

Color	Blanco
Altura	190 cm
Ancho	71 cm
Profundidad	84.5 cm
Peso Del Producto	580 kg
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	190 cm
Paquete 1 Ancho	84.5 cm
Paquete 1 Longitud	71 cm
Paquete 1 Peso	580 kg

Garantía contractual

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)