

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## UNIDAD PDU DE BYPASS PARA MANTENIMIENTO DE APC, 230 V 16 AMP CON 6 IEC C13 Y 1 C19

SBP3000RMI

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

<b>Main Input Voltage</b>	230 V
<b>Main Output Voltage</b>	230 V
<b>Plug standard</b>	IEC 60320 C20
<b>Número de unidad de rack</b>	2U
<b>Longitud de cable</b>	2.50 m
<b>Número de cables</b>	1
<b>Equipo suministrado</b>	Manual de usuario Brackets para Rack-mount

### Físico

<b>Color</b>	Negro
<b>Altura</b>	8.9 cm
<b>Ancho</b>	43.2 cm
<b>Profundidad</b>	7.6 cm
<b>Peso del producto</b>	2.09 kg
<b>Ubicación de montaje</b>	Frontal
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Tipo de montaje</b>	Con montaje en bastidor

### Entrada

<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	50/60 Hz
<b>Tensión de entrada aceptable</b>	220...240 V
<b>Max line current</b>	16 A
<b>Input current limits</b>	16 A
<b>Capacidad de carga</b>	3000 VA
<b>Rango de carga del factor de potencia</b>	0...1

## Salida

Total máximo de corriente extraída	16 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
Número de salidas de toma de alimentación	7
Tipo de protección	Interruptor automático
Longitud del cable	1.00 m
Eficacia	99 %

## Conformidad

Certificaciones de producto	VDE
-----------------------------	-----

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	3.91 kg
Paquete 1 Altura	15.1 cm
Paquete 1 ancho	46.3 cm
Paquete 1 Largo	29.5 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	56

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------