

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tablero de bypass para mantenimiento de APC, 230 V; 32 A; disyuntor BBM; entrada IEC320 C20/cableado fijo; salida IEC-320, 2 C19, 8 C13

SBP5000RMI2U

## Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

## Principal

**Main Input Voltage** 230 V

**Main Output Voltage** 230 V

**Input Connection Type** IEC 60320 C20

**Número de unidad de rack** 2U

**Número de cables** 1

**Equipo suministrado**  
Panel integrado  
Guía de instalación  
Brackets para Rack-mount  
Manual de usuario  
Soporte de montaje para pared

## Físico

**Color** Negro

**Altura** 8.9 cm

**Ancho** 43.2 cm

**Profundidad** 66 cm

**Peso neto** 11.36 kg

**Ubicación de montaje** Frontal

**Mounting preference** Lower

**Tipo de montaje** Montado en rack

## Entrada

**Frecuencia asignada de empleo** 50/60 Hz

**Number of input connectors** 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)

**Max line current** 32 A

**Input current limits** 32 A

**Capacidad de carga** 7680 VA

**Rango de carga del factor de potencia** 0...1

## Salida

Consumo máximo de corriente	32 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protección	Interruptor automático
Eficacia	99 %

## Conformidad

Certificaciones de producto	CSA GOST
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20.3 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	99.1 cm
Package 1 Weight	23.18 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	130.8 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	277.596 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

**RAEE** En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 2 años (solo partes)

Reemplazo(s) recomendado(s)