

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Easy UPS de línea interactiva SMV 1000VA 230V, Universal Outlet

SMV1000I-MS

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada	230 V
Otras tensiones de entrada	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Potencia nominal en W	700 W
Potencia nominal en VA	1000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	4universal receptacle
Número de cables	1
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo suministrado	CD de documentación Manual de usuario Cable USB

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Físico

Color	Negro
Altura	22 cm
Ancho	16 cm
Profundidad	41 cm
Peso del producto	13.6 kg
Mounting preference	No preference

Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45-65 Hz +/- 0.1 Hz auto-sensing ((*))
Barras de separación	165...290 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	700 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Crest factor ((*))	3:1
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Tiempo de transferencia	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformidad

Certificaciones de producto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % Sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Nivel acústico	45 dBA
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
Voltaje de batería	24 V
Potencia de carga de la batería (vatios)	37 W nominal
Vida de la batería	3...5 yr

Duración prolongable	0
----------------------	---

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	190 J
-------------------------------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Peso	16.6 kg
----------------	---------

Paquete 1 Altura	33.9 cm
------------------	---------

Paquete 1 ancho	27.2 cm
-----------------	---------

Paquete 1 Largo	50.8 cm
-----------------	---------

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------
