

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pakiet akumulatorowy 48 V do montażu w szafie (RM), APC Smart-UPS SRT 1 kVA i 1,5 kVA

SRT48RMBP

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	2U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Karta gwarancyjna

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,5 cm
Szerokość	43,2 cm
Głębokość	53,6 cm
Masa produktu	29,9 kg
Sposób montażu	Rack-mounted

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	Nie kondensujący 0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Wolnostojący zestaw akumulatorów

Napięcie akumulatora	48 V
Ilość zestawów RBC™	2

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	37 kg
Wysokość dla opakowania 1	24,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	59,4 cm
Długość dla opakowania 1	74,9 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------