

Folha de dados do produto

Especificações



ATS em Bastidor, 208V, 20A,
entrada C20, saídas (8) C13 (1)
C19

AP4434

⚠ Descontinuado a partir de: 09/06/2023

⚠ Descontinuado

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Número De Unidade De Bastidor	1U
Equipamento Fornecido	Hardware de montagem Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração série

Físico

Cor	Preto
Altura	4,4 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	23,6 cm
Peso Líquido	3,74 kg
Local De Montagem	Frontal Posterior
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Montado em bastidor

Entrada

Frequência Da Rede	50/60 Hz
Max Line Current	20 A
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3300 VA

Saída

Corrente Máxima Total De Saída Por Fase	20 A
Number Of Power Socket Outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Tipo De Protecção	Without circuit breaker

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Conformidade

Certificações De Produtos	Listado em cUL CE UL na lista
Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A

Ambiental

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-5...45 °C
Humidade Relativa	5...95 %
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade Relativa	5...95 %
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,4 cm
Package 1 Width	35,6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	5,51 kg

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >







Take-back

Transparência

RoHS/REACH

Desempenho de recursos

✓

Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar

✓

Sem Chumbo

✓

Sem Mercúrio

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach

Declaração REACH

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Divulgação Ambiental

Perfil ambiental do produto

Perfil De Circularidade

Informação sobre o fim da vida útil