

Folha de dados do produto

Especificações



Easy Rack 600mm / 24U /
1000mm, com teto, painel lateral,
rodas, pés e 4 suportes, sem
fundo, preto

ER6402

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Rack enclosure
Número De Unidade De Bastidor	24U
Equipamento Fornecido	Peças de ligação Tecla(s) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais

Físico

Altura	119,8 cm
Largura	60 cm
Profundidade	100 cm
Peso Líquido	71,4 kg
Cor	Preto
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Profundidade De Montagem Máxima	83,82 cm
Minimum Mounting Depth	19,05 cm
Rack Width	19"
Marking	18 gauge porta da frente 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail
Carga Admissível Permanente	1199,75 kg estático 599,65 kg dinâmico

Conformidade

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Package 1 Height	133 cm
Package 1 Width	65 cm
Package 1 Length	105 cm
Package 1 Weight	77 kg

Garantia contractual

Garantia	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Reach Sem Svhc

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto