

Технические характеристики продукта

Спецификации



Стоечный автоматический переключатель нагрузки, 2U 230 В, 32 А, IEC309-32А (вход), (16)С13, (2)С19 (выход)

AP7724

! Снято с производства: 14 Июнь 2022

! Распродажа склада

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	200 V 208 V 230 V
Основное Выходное напряжение	230 В
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2Ф+3
Количество Unit	2U
Длина	2,44 м
Количество кабелей	2
Поставляемое оборудование	Компакт-диск с документацией Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки Кабель для конфигурирования через порт RS-232 Гарантийная карта

Физические параметры

Высота	8,8 см
Ширина	43,2 см
Глубина	23,6 см
Вес нетто	6,86 кг
Место монтажа	Передний Задний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стоечный

Вход

Частота сети	50/60 Гц
Максимальный ток линии	32 А
Ограничения входного тока	32 А

Выход

Максимальная полная токовая нагрузка на фа	32 A
Кол-во выходных соединений	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Тип защиты	Автоматический выключатель

Соответствие

Стандарты	EN 55022 класс A FCC, часть 15, класс A
-----------	--

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Относительная влажность	5...95 %
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-25...65 °C
Относительная влажность хранения	5...95 %
Высота хранения	0,00...15240,00 м

Тип упаковки

Вес упаковки	9,36 кг
Высота упаковки 1	21,6 см
Ширина упаковки 1	58,9 см
Длина упаковки 1	35,6 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
-----------------	----------------------------------

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
-------------------	---

Не содержит свинца	Да
--------------------	----

Не содержит ртути	Да
-------------------	----

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
--	--------------------

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Рекомендуемая замена

AP7724 заменяется на:

1x



Устройство автоматического ввода резерва стоечного исполнения, 2U, 230В,
32А, вход (2) IEC309, выход (16) C13 и (2) C19

AP4424
