

Технические характеристики продукта

Спецификации

Стоечное устройство мониторинга – NetBotz Rack Monitor 750



NBRK0750

! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Презентация	The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance, sensing, access control, and advanced alerting for IT environments of all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Количество Unit	1U
Протокол порта связи	A-link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Поставляемое оборудование	Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки Датчик температуры и влажности USB кабель
Совместимость продукта	Стоечный блок датчиков 150 Блок датчиков для помещения 155

Общие

Частота кадров камеры	До 30fps
Разрешение дисплея	До 1280x1024
Поддерживаются универсальные датчики APC	0–5 В Датчик открывания двери Беспотенциальный контакт Влажность Задымление Точечная утечка жидкости Температура Вибрация
Количество портов универсальных датчиков	6
Поддерживаемое количество блоков датчиков	12
Поддерживаемое количество универсальных д	78
Поддерживаемое количество камер	4

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	4,3 cm
Ширина	43,2 cm
Глубина	17,8 cm
Вес нетто	2,45 kg
Место монтажа	Передний Задний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стоечный
Положение монтажа	Горизонтальный

Соответствие

Стандарты	CSA C22.2 № 60950-1-03 FCC, часть 15, класс A ICES-003 UL 60950-1
Сертификаты	2014/30/EC AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A CE Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC VCCI класс A

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Относительная влажность	0...95 %
Температура окружающей среды при хранении	-15...65 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 m
Относительная влажность хранения	0...95 %

Коммуникационные средства и средства админ

Тип сети обмена данными	RJ45 10/100/1000 Base-T
-------------------------	-------------------------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,1 cm
Package 1 Width	31,8 cm
Package 1 Length	53,3 cm
Package 1 Weight	4,17 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Рекомендуемая замена