

Produktdatablad

Specifikationer



Filterfläkt 560M3/H 230V RAL 7035

E-nummer:
2579873

NSYCVF560M230PF

Översikt

LedtidLevereras normal inom 4 veckor

Produktdata

Produktfamilj	ClimaSys
Produktnamn	ClimaSys CV
Typ Av Produkt Eller Komponent	Fläkt
Serie Kompatibilitet	Prisma P Prisma G
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Fritt flöde med standard filter: 562 m3/h at 50 Hz Fritt flöde med standard filter: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] Driftspänning	207...244 V
Matningsspänning	230 V 50/60 Hz

Teknisk data

Absorbed Power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] Märkström	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise Level < At	59 dB
Lagertyp	Kullager
Höjd	Extern: 336 mm
Bredd	Extern: 316 mm
Djup	161 mm Extern:
Hålbild Mått	291 x 291 mm
Produktens Vikt	3,2 kg
Material	Injicerad termoplast (ASA PC) Ventilationsgaller:
Färg	Grå (RAL 7035)Ventilationsgaller:
Omgivningstemperatur Vid Drift	-15...60 °C
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C
Maximalt Tryck	140 Pa Flöde 0 m³/h
Anslutningar - Plintar	Plint
Ip-Kapslingsklass	IP54

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Enhetskomposition	Axial motor 1 Skyddsgaller 2: På front eller baksida Filter 1: Front av axial motor Ventilationsgaller 1: Front Mall hålbild 1
Villkor För Användning	Filter måste rengöras och bytas ut regelbundet Omgivningen måste vara relativt ren Yttertemperaturen måste vara 5 °C lägre än innertemperaturen Överdrivet byte av filter bör undvikas Flöden beror på prestandakrav, se ProClima programvara

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	23 cm
Förpackning 1 Bredd	32 cm
Förpackning 1 Djup	34 cm
Förpackning 1 Vikt	3,554 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal I Förpackning 2	24
Förpackning 2 Höjd	119 cm
Förpackning 2 Bredd	80 cm
Förpackning 2 Djup	120 cm
Förpackning 2 Vikt	120 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Hållbarhet

Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.

[Läs mer om Green Premium >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)