

# Produktdatablad

Specifikationer



Finskydd typ 3, APC, 6 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, I<sub>max</sub> 72 kA, U<sub>imp</sub> 6 kV, max pulsenergi 1836 joule

E-nummer: 5270423 PM6-GR

## Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

## Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Stickpropps- uttagsstandard	Schuko CEE 7/7P
Kabellängd	2,00 m
Antal kablar	1
Erhållen utrustning	Användarmanual

## Mått och vikt

Färg	Vit
Höjd	6,17 cm
Bredd	27,15 cm
Djup	11,03 cm
Produktens vikt	0,69 kg
Montering preferens	No preference
Montagesätt	Rack-mounted

## Ingång

Anslutning kraft	2300 W
Nätfrekvens	50 Hz
Maximal strömstyrka in	10 A
Brytförmåga	10 A

## Utgång

Antal kraftuttag	6
Lampputtag	Schuko CEE 7

## Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
-----------------------	----

Strömskyddsgaranti Hela produktens livslängd : 50000 Euro

## Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift 0...40 °C

Relativ fuktighet 0...95 % ingen kondens

Arbets höjd över havet 0...50000 ft

Omgivande lufttemperatur för lagring -15...45 °C

Relativ fuktighet, lagring 0...95 %

Lagringsaltitud 0,00...15240,00 m

## Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns) 1 ns common mode

EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz) 40 dB

Toppström 48 kA common mode

Transientenergi 1836 J

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt 0,83 kg

Förpackning 1 höjd 6,5 cm

Förpackning 1 bredd 31 cm

Förpackning 1 längd 16,5 cm

SCC14 10731304313714

Förpackning 2 antal enheter 12

Förpackning 2 vikt 9,96 kg

Förpackning 2 höjd 406,40 mm

Förpackning 2 bredd 330,20 mm

Förpackning 2 längd 355,60 mm

Förpackning 3 antal enheter 96

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt

REACH-förordning [REACH-Deklaration](#)

Innehåller ej REACH SVHC-ämnen Ja

EU RoHS-direktiv Kompatibel  
[EU RoHS-deklaration](#)

Kvicksilverfri Ja

RoHS-undantagsinformation [Ja](#)

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)

WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

# Kontraktsgaranti

Garanti

Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder)