

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



APC Yedek Batarya Kartuşu #17, 2 yıl Garantili

RBC17

Genel bakış

Teslim süresi Genellikle Stokta Bulunur

Ana

Ürün ya da bileşen tipi	Yedek akü kartuşu
Kabloların sayısı	1
Pil tipi	Kurşun-asit batarya
Tedarik edilen ekipman	Gerekli tüm konnektörler Akü geri dönüşüm rehberi Yeniden kullanılabilir ambalajlama Montaj Kılavuzu

Fiziksel

Renk	Siyah
Yükseklik	6,5 cm
Genişlik	9,4 cm
Derinlik	15,1 cm
Ürün ağırlığı	2,59 kg
Montaj Tipi	Not rack-mountable
USB compatible	No

Çıkış

Pil kapasitesi 9,0 AH

Ortama dair

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...40 °C
Çalışma yüksekliği	0...10000 ft
Bağıl nem	0...95 %
Depolama ortam koşulları	-15...45 °C
Depolama yüksekliği	0,00...15240,00 m
Depolama Bağıl Nemi	0...95 %

Aküler& Çalışma Zamanı

Akü Yerleştirme	İç Akü
Boş Batarya Yuvaları	0
Önceden Takılı Aküler	0
Cihaz Montajı	Tek akü rafı
Battery voltage	12 V
RBC Miktarı	1
Yedek pil	

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,9 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	21,3 cm
Package 1 Weight	2,86 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Take-back	Take-back program available

Sözleşme garantisi

Garanti	1 yıl, tamir veya değiştirme
---------	------------------------------

Önerilen değişiklikler