



UPS網絡管理卡2，帶環境監測、帶外訪問和Modbus

AP9635

概要

交期	通常貨源充足
----	--------

主要訊息

提供的設備	軟體隨附的 CD 溫度感應器 使用者手冊
-------	----------------------------

實體標示

高度	3.81 cm
寬度	12.1 cm
深度	10.8 cm
淨重	0.14 kg
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝

認證

標準	EN 55022 A 類 FCC 零件 15 (A 型) ICES-003
產品認證	AS/NZS 3548 (C-Tick) A 級 GOST VCCI 類別 A

環境

運行環境空氣溫度	-5...45 °C
工作高度	0...10000 ft
相對濕度	0...95 % 無冷凝
儲存環境溫度	-15...65 °C
儲存高度	0.00...15240.00 m
相對儲存濕度	0...95 %

通訊與管理

驗證	Radius
----	--------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

版權所有 © 施耐德電機 2024。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售本文檔中的任何內容。

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.000 cm
Package 1 Width	23.500 cm
Package 1 Length	16.200 cm
Package 1 Weight	586.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.000 kg

保固

保固	2 年產品保固(包含電池)
----	---------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


節能


Take-back


透明


RoHS/REACH

資源效能

 節能產品

 Take-Back Program Available

福祉績效

 不含鉛

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [預防性合規 \(產品不在 EU RoHS 法規範圍內\)](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)