



APC EASY UPS BV 1000VA ,
AVR , 110V , 台灣

BV1000-TW

概要

交期	通常貨源充足
----	--------

主要訊息

主要輸入電壓	110 V
主要輸出電壓	110 V
額定功率 (W)	600 W
額定功率 (Va)	1000 VA
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
輸入連接類型	NEMA 5-15P
輸出連接類型	6 NEMA 5-15R
電纜長度	1.50 m
電纜數	1
電池類別	封的電池
提供的設備	使用者手冊

電池

效率	View Efficiency Graph
預安裝的電池	0
空電池槽	0
電池壽命	3...5 yr
可延伸運轉時間	0

通用

電源模組空閒槽數量	0
電源模組填充槽數量	0
冗餘	No
Ups尺寸	WS

實體標示

顏色	黑色
高度	9.25 cm
寬度	16.5 cm

版權所有 © 2024 Schneider Electric 台灣分公司 所有權利保留

深度	30.5 cm
淨重	5.7 kg
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝
可安裝2個立柱	0
相容Usb	No

輸入

網絡頻率	50/60 Hz +/- 5 Hz 自動感應
輸入電壓限制	89...145 V

輸出

最大可配置功率 (W)	600 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步
Ups類型	在線互動式
波形類型	逐步逼近正弦波
圖形顯示	1
最大可配置功率 (Va)	1000 VA
傳送時間	6 ms 典型值 : 10 ms 最大值

認證

產品認證	BSMI
------	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...90 %
工作高度	0...6667 ft
儲存環境溫度	-20...50 °C
相對儲存濕度	0...90 %
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	40 dBA
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

突波保護

突波能量率	156 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	23.7 cm
Package 1 Width	37.3 cm
Package 1 Length	14.3 cm
Package 1 Weight	6 kg
Scc14	10731304339035

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合

[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)

自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

Weee

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況

[壽命結束資訊](#)