

產品資料表

規格



Easy UPS 控制模組，24V DC-DC，DIN導軌，工業型，10A

BVS240XDPDR

概要

交期 通常貨源充足

主要訊息

Main Input Voltage	24 V DC
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
Main Output Voltage	24 V 直流
額定功率 (W)	240 W
連接 - 端子	1 2 pins

電池

電池類別	外部電池系統
電池電壓	24 V

通用

電源模組數量	1
提供的設備	使用者手冊

實體標示

顏色	金屬灰
高度	129 mm
寬度	40 mm
深度	119 mm
淨重	0.5 kg
安裝模式	DIN rail mount
安裝位置	水平方向

輸入

輸入連接器數量	1 接線端子 兩线制
輸入電壓限制	21.6...28.8 V 24 V 直流
最大輸入電流	10 A
輸入保護類別	集成保險絲 (不可互換) 短路保护 防止反极性

輸出

波形类型	通信电源
◆◆出過載操作	60 秒 @ 130% 和 30 秒 @ 145%
功率	95 %
最大輸出電流	10 A

認證

產品認證	CE TÜV
標準	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

環境

運行環境空氣溫度	-15...50 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...3000 m
儲存環境溫度	-15...70 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0...3000 m
聲級	40 dB
Ip防護等級	IP20

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	190 mm
Package 1 Width	57 mm
Package 1 Length	188 mm
Package 1 Weight	0.7 kg

保固

保固	2 Years repair or replace
----	---------------------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合豁免条件

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

Weee

本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

循環概況

[壽命結束資訊](#)