



Easy UPS 3L 400kVA 400V 3:3 UPS , Startup 5x8

E3LUPS400KHS

概要

外觀	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 400 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
----	---

交期	特殊訂單 - 請來電洽詢訂單交貨時間
----	--------------------

主要訊息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	400 kW
額定功率 (Va)	400 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 Installation manual 啟動服務

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統
電池電壓	+/- 216...+/- 300 V
對大短路電流	35 kA
放電電池電壓	+/- 172.8...+/- 240 V

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	197 cm
寬度	60 cm
深度	85 cm
淨重	538 kg
相容Usb	Yes

此圖為參考圖，並非最終產品圖，請以實際產品為準。圖中所有文字均為參考，並非最終產品圖。圖中所有文字均為參考，並非最終產品圖。

輸入

最大輸入電流	719 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	35 kA
輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	0.5領先到0.5滯後，無降容條件下
輸入電壓限制	323...477 V
網絡頻率	40...70 Hz

輸出

最大可配置功率 (Va)	400 kVA
最大可配置功率 (W)	400 kW
輸出頻率（與市電同步）	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
輸出諧波失真	< 2% linear load and < 4% non-linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
Ups類型	在線雙變換式

認證

產品認證	CE EAC RCM
------	------------------

環境

運行環境空氣溫度	0...30 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...4921 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.00...14999.82 m
聲級	70 dB
散熱	79181 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面
-----	-----------------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2117 mm
Package 1 Width	1000 mm
Package 1 Length	800 mm
Package 1 Weight	584 kg

保固

保固

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

福祉績效

 **Rohs 除外項目相關資訊** [是](#)

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽命結束資訊