

產品資料表

規格



Easy UPS 3L 500kVA 400V 3:3 UPS , Startup 5x8

E3LUPS500KHS

概要

外觀	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 500 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure Ready Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor, in your electrical room, or in your data center. Includes 5x8 start-up service.
交期	特殊訂單 - 請來電洽詢訂單交貨時間

主要訊息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	500 kW
額定功率 (Va)	500 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 Installation manual 啟動服務

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統
電池電壓	+/- 216...+/- 300 V
對大短路電流	35 kA
放電電池電壓	+/- 172.8...+/- 240 V

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	197 cm
寬度	100 cm
深度	85 cm
淨重	640 kg
相容Usb	Yes

輸入

最大輸入電流	899 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	35 kA
輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	0.5領先到0.5滯後，無降容條件下
滿載時的輸入功率因數	0.99
輸入電壓限制	323...477 V
網絡頻率	40...70 Hz

輸出

最大可配置功率 (Va)	500 kVA
最大可配置功率 (W)	500 kW
輸出頻率（與市電同步）	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
輸出諧波失真	< 2% linear load and < 4% non-linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
Ups類型	在線雙變換式

認證

產品認證	CE EAC RCM
------	------------------

環境

運行環境空氣溫度	0...30 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...4921 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.00...14999.82 m
聲級	72 dB
散熱	108507 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面
-----	-----------------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	211.5 cm
Package 1 Width	120 cm
Package 1 Length	101.5 cm
Package 1 Weight	688 kg

保固

保固 1 年現場維修或更換原廠授權啟用



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

福祉績效

 **Rohs 除外項目相關資訊**

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合豁免条件

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

循環概況

[壽命結束資訊](#)