

產品資料表

規格



Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UP，可外接電池使用，在工作日內提供開機服務

E3MUPS100KHS

概要

外觀	安裝簡易、連接簡易、使用簡易及維修簡易的 100 kVA 3 相 UPS，提供進階產品功能、健全電器規格以及輕巧設計，讓您的企業維持永續經營不成問題。這款 EcoStruxure 就緒型 UPS 適用於中小型資料中心與其他商業關鍵應用，透過雲端遠端監控與管理帶給您無比的安心感。此產品未隨附電池，因此您可輕鬆自訂電池解決方案。提供在工作日內的開機服務。
交期	通常 6 週內交貨

主要訊息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	100 kW
額定功率 (Va)	100 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 安裝指南 啟動服務

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統
預安裝的電池	0
空電池槽	0

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	91.5 cm
寬度	36 cm
深度	85 cm
淨重	145 kg
相容Usb	Yes

輸入

版權所有 © 施耐德電機股份有限公司。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售。

最大輸入電流	177 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	10 kA
輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	0.5 超前至 0.5 滯後
滿載時的輸入功率因數	0.99
輸入電壓限制	342...477 V
輸入連接器數量	1 硬接線 5-線 (3PH + N + G)
網絡頻率	40...70 Hz

輸出

最大可配置功率 (Va)	100 kVA
最大可配置功率 (W)	100 kW
輸出頻率 (與市電同步)	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
諧波失真	低於 3%
輸出諧波失真	< 3% linear load and < 5% non-linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
Ups類型	在線雙變換式
波形類型	正弦波
旁路類型	內建靜態旁路
波峰因素	3 : 1

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...4921 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	65 dBA
散熱	18767 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

空閒槽	1
控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	112.000 cm
Package 1 Width	48.000 cm

Package 1 Length	96.000 cm
Package 1 Weight	165.000 kg

保固

保固	1 年現場維修或更換原廠授權啟用
----	------------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合豁免条件

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

循環概況

[壽命結束資訊](#)