

產品資料表

規格



Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS，可外接電池使用，在工作日內提供開機服務

E3MUPS60KHS

概要

外觀	安裝簡易、連接簡易、使用簡易及維修簡易的 60 kVA 3 相 UPS，提供進階產品功能、健全電器規格以及輕巧設計，讓您的企業維持永續經營不成問題。這款 EcoStruxure 就緒型 UPS 適用於中小型資料中心與其他商業關鍵應用，透過雲端遠端監控與管理帶給您無比的安心感。此產品未隨附電池，因此您可輕鬆自訂電池解決方案。提供在工作日內的開機服務。
----	---

交期	通常 6 週內交貨
----	-----------

主要訊息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	60 kW
額定功率 (Va)	60 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 安裝指南 啟動服務

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	91.5 cm
寬度	36 cm
深度	85 cm
淨重	109 kg
相容Usb	Yes

輸入

最大輸入電流	104 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	10 kA

版權所有 © 2024 施耐德電機有限公司。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售本文內容。詳情請洽您的當地銷售代表。

輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	0.5 超前至 0.5 滯後
滿載時的輸入功率因數	0.99
輸入電壓限制	342...477 V
輸入連接器數量	1 硬接線 5-線 (3PH + N + G)
網絡頻率	40...70 Hz

輸出

最大可配置功率 (Va)	60 kVA
最大可配置功率 (W)	60 kW
輸出頻率 (與市電同步)	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
諧波失真	低於 3%
輸出諧波失真	< 3% linear load and < 5% non-linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
Ups類型	在線雙變換式
波形類型	正弦波
旁路類型	內建靜態旁路
波峰因素	3 : 1

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...4921 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	65 dBA
散熱	10523 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

空閒槽	1
控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	114 cm
Package 1 Width	96.5 cm
Package 1 Length	47.5 cm
Package 1 Weight	133 kg

保固

保固 1 年現場維修或更換原廠授權啟用

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

循環概況

[壽命結束資訊](#)