



Galaxy VS UPS 60kW 400V 外接電池型，在工作日內提供開機服務

GVSUPS60KHS

概要

外觀	高效且容易部署的 50kW、480V 三相不斷電系統 (UPS)，能夠為邊緣、小型和中型資料中心，以及商業和工業應用的關鍵基礎架構，提供同級最佳的電力保護。運用精巧的設計、高密度技術和模組化架構，降低總持有成本，同時展現最高的運作效率。Galaxy VS 專利 EConversion 節能模式可有效減少能耗達 66%，運轉效率可達 99%，節能效果甚至比我們自詡領先業界的一般運作模式下運轉效率 (97%) 更勝一籌。UPS 可讓您透過 EcoStruxure 平台用您的智慧型手機進行雲端遠端監測與管理，讓您安心無憂。提供在工作日內的開機服務。如需電池運行時間的詳細資訊，請參閱「文件」分頁中的運行時間表。
----	---

交期	通常 2 週內交貨
----	-----------

主要訊息

Main Input Voltage	400 V 3相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3相
Other Output Voltage	380 V 415 V
額定功率 (W)	60 kW
額定功率 (Va)	60 kVA
輸出連接器類型	硬接線 5-線 (3PH + N + G) 1
電池類別	外部電池系統 鋰離子(鋰離子) VRLA
提供的設備	灰塵過濾器 安裝指南 綜合網絡管理 出廠安裝電源模組 啟動服務 頂部和底部電纜入口

電池

效率	View Efficiency Graph
預安裝的電池	0
空電池槽	0
電池電壓	384-576VDC
放電電池電壓	307 V 直流
放電終止時的最大電池電流	163 A
電池電量 (Vah)	0 VAh 運轉時間
可延伸運轉時間	0

圖為示意圖，並非實際產品。圖中所示之配置僅供參考，實際配置請參閱產品說明書。

通用

旁路電壓誤差範圍	+/- 10 %
最大旁路輸入電流	96 A
冗餘	No
產品或元件類別	不间断电源(UPS)

實體標示

顏色	白色
高度	148.5 cm
寬度	52.1 cm
深度	84.7 cm
淨重	238 kg
相容Usb	No

輸入

網絡頻率	40...70 Hz
輸入連接器數量	1 硬接線 4-線 (3PH + G) 1 硬接線 5-線 (3PH + N + G)
輸入電壓限制	340...460 V 400 V
最大輸入電流	111 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	65 kA
輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	在不降低額定的情況下，從領先0.7至落後0.7
Input Power Factor At Full Load	0.99

輸出

最大可配置功率 (W)	60 kW
諧波失真	低於 3%
輸出頻率 (與市電同步)	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步 60 Hz +/- 0.1 % 用於 60Hz 標稱 不同步 50 Hz +/- 0.1 % 用於 50Hz 標稱 不同步
波峰因素	2.5
波形类型	正弦波
輸出電壓誤差	+/-1% after 50ms
輸出諧波失真	< 1% linear load and < 3% non-linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
旁路類型	內建靜態旁路
最大可配置功率 (Va)	60 kVA

認證

標準	CSA C22.2 编号107.3 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC 零件 15 (A 型) IEC 60721-4-2 level 2M2 UL 1778 第 5 版
----	--

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...3281 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	10...80 % 無冷凝
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	65 dBA
散熱	5576.1 Btu/h
Ip防護等級	IP21

通訊與管理

空閒槽	1
控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	168 cm
Package 1 Width	99 cm
Package 1 Length	64 cm
Package 1 Weight	275 kg

保固

保固	1 年現場維修或更換原廠授權啟用
----	------------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

 節能

 Take-back

 透明

 RoHS/REACH

資源效能

- ✓

節能產品
- ✓

Take-Back Program Available

福祉績效

- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	壽◆◆◆結束資訊