



APC Smart-UPS 1500VA, Rack Mount, LCD 120V with SmartConnect Port，用於台灣市場

SMT1500RM2UC-TWU

概要

交期	通常 2 週內交貨
----	-----------

主要訊息

Main Input Voltage	120 V
Other Input Voltage	110 V 125 V
Main Output Voltage	120 V
Other Output Voltage	110 V 125 V
額定功率 (W)	1000 W
額定功率 (Va)	1440 VA
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R
機架單元數	2U
電纜長度	2.44 m
電纜數	1
電池類別	封的電池
提供的設備	安裝指南

電池

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
可延伸運轉時間	0
電池設計壽命	3...5 s
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	3 小時
電池更換數量	1
電池壽命	3...5 yr
替換電池	APCRBC159
電池充電功率 (瓦特)	144 W 額定

此圖為參考圖，僅供參考，不作為產品規格之依據。圖中所示之產品，其外觀、顏色、尺寸等，均可能因產品更新而有所變動，恕不另行通知。

通用

電源模組填充槽數量	0
電源模組空間槽數量	0
Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色
高度	8.6 cm
寬度	43.2 cm
深度	47.7 cm
淨重	26.5 kg
安裝位置	前
安裝偏好	Lower
安裝模式	Rack-mounted
可安裝2個立柱	0
相容Usb	Yes

輸入

輸入電壓限制	75...154 V 可調
網絡頻率	50/60 Hz +/- 3 Hz 自動感應

輸出

諧波失真	低于 5%
最大可配置功率 (Va)	1440 VA
最大可配置功率 (W)	1000 W
傳送時間	6 ms 典型值：10 ms 最大值
Ups類型	在線互動式
波形类型	正弦波
輸出頻率（與市電同步）	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步

認證

產品認證	BSMI
設備保護策略	壽命：\$150000

環境

聲級	45 dBA
散熱	225 Btu/h
工作高度	0...10000 ft
運行環境空氣溫度	0...40 °C
儲存環境溫度	-15...45 °C
儲存高度	0.00...15240.00 m

相對濕度	0...95 %
相對儲存濕度	0...95 %

通訊與管理

控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台
空間槽	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

突波保護

突波能量率	680 J
雜訊抑制	全天候多柱噪音過濾 : 0.3% ieee 突波限制 : 零箝拉回應時間 : 符合 ul 1449

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23.5 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	32.12 kg

保固

保固	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
----	---

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

福祉績效



不含汞



Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規

[REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令

符合豁免条件

中國 Rohs 規定

[中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明

[產品環境設定檔](#)

循環概況

[壽命結束資訊](#)