

APC Smart-UPS SRT 5000VA RM
208/230V HW，用於臺灣市場



SRT5KRMXLW-TW

概要

交期	通常貨源充足
----	--------

主要訊息

主輸入电压	208 V 230 V
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入电压	220 V 240 V
主输出电压	208 V 230 V
其他输出电压	220 V 240 V
額定功率 (W)	4500 W
額定功率 (Va)	5000 VA
輸出連接器類型	硬接線 3-wire (H N + E) 1 硬接線 3-線 (2PH + G) 1
機架單元數	3U
提供的設備	軟體隨附的 CD 說明文件 CD 安裝指南 機架式硬體 機架式支援導軌 可拆式支撐腳 溫度探測 使用者手冊 保證書 Web/SNMP 管理卡

電池

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
電池類別	封的電池
預安裝的電池	0
典型充電時間	1.5 小時
電池更換數量	1
電池充電功率 (瓦特)	560 W 額定
電池壽命	3...5 yr
替換電池	APCRBC140

此文件為受版權保護之文件，未經 APC 公司書面許可，不得複製、分發或公開此文件之內容。此文件之內容可能隨時更改，恕不另行通知。此文件之內容可能與實際產品有所差異，請以實際產品為準。

可延伸運轉時間	1
---------	---

通用

Ups類型	在線雙變換式
产品网络子系列	High density
電源模組空閒槽數量	0
電源模組填充槽數量	0
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色
高度	13 cm
寬度	43.2 cm
深度	71.9 cm
淨重	55.79 kg
安裝位置	前
安裝偏好	Lower
安裝模式	Rack-mounted
可安裝2個立柱	0
相容Usb	Yes
安裝位置	水平方向

輸入

網絡頻率	40...70 Hz 自動感應
輸入連接器數量	1 硬接線 3-線 (2PH + G) 1 硬接線 3-線 (1PH+N+G)
輸入電壓限制	100...275 V adjustable (half load)

輸出

最大可配置功率 (Va)	5000 VA
最大可配置功率 (W)	4500 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
波形类型	正弦波
諧波失真	小於 2%
波峰因素	3 : 1
旁路類型	內部旁路 (自動與手動)

認證

產品認證	CE EAC FCC 零件 15 (A 型) IRAM NOM RCM UL 1778 VDE
------	--

標記	CE標誌
----	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...10000 ft
儲存環境溫度	-15...45 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.00...15240.00 m
聲級	55 dBA
散熱	931 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

空閒槽	1
預安裝設備	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
緊急關機 (Epo)	是的

突波保護

突波能量率	480 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	96 cm
Package 1 Length	61 cm
Package 1 Weight	68.04 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 符合豁免条件

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。