

規格



SRV10KI-TW

① 預計中止日期 2024年6月30日

概要

交期

通常货源充足

主要訊息

電池

通用

實體標示

顏色	黑色 (RAL 7010)
高度	68.5 cm
寬度	19 cm
深度	44.7 cm
淨重	65 kg
安裝位置	前
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝
相容Usb	Yes
安裝位置	垂直

輸入

輸入電壓限制	110...300 V 60 % load 176...300 V 滿載
輸入連接器數量	1 硬接線 3-線 (1PH+N+G)
網絡頻率	40...70 Hz 自動感應

輸出

最大可配置功率 (Va)	10000 VA
最大可配置功率 (W)	10000 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
諧波失真	1 %
Ups類型	在線雙變換式
波形類型	正弦波
功率	94 % (滿載)
附加資訊	可配置 220 : 230或240 額定輸出電壓
旁路類型	內部旁路 (自動與手動)
波峰因素	3 : 1

認證

產品認證	BSMI CE
------	------------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...3000 m
儲存環境溫度	-15...60 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0...15000 m
聲級	58 dB
散熱	2128 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
緊急關機 (Epo)	是的
空閒槽	1
控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台

突波保護

突波能量率	600 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	91 cm
Package 1 Width	32 cm
Package 1 Length	58 cm
Package 1 Weight	77 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 符合
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)

Weee 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。