

規格



SRV1KI-TW

交期 通常貨源充足

交期	通常貨源充足
----	--------

主要輸入電壓	230 V
其他輸入電壓	220 V 240 V
主要輸出電壓	230 V
其他輸出電壓	220 V 240 V
額定功率 (W)	800 W
額定功率 (Va)	1000 VA
輸入連接類型	IEC 60320 C14
輸出連接類型	3 IEC 60320 C13
電纜長度	1.50 m
電纜數	1
提供的設備	2 IEC 60320 C13 to C14 電源纜線 1 IEC 60320 C13 to C14 USB 纜線 1 RS-232 配置纜線 1 使用者手冊

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
電池類別	封的電池
電池電壓	24 V
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	4 小時
電池壽命	3...5 yr
替換電池	APCRBCV203
電池充電功率 (瓦特)	30 W 額定

最大運行時間	4 min
--------	-------

最大運行時間	4 min
--------	-------

電源模組填充槽數量	0
電源模組空閒槽數量	0
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色 (RAL 7010)
高度	22.3 cm
寬度	14.5 cm
深度	28.8 cm
淨重	9.3 kg
安裝位置	前
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝
相容Usb	Yes
安裝位置	垂直

輸入

輸入電壓限制	110...285 V 半負載 160...280 V 滿載
網絡頻率	40...70 Hz 自動感應

輸出

最大可配置功率 (Va)	1000 VA
最大可配置功率 (W)	800 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
諧波失真	3 %
Ups類型	在線雙變換式
波形类型	正弦波
功率	88 % (滿載)
附加資訊	可配置 220 : 230或240 額定輸出電壓
旁路類型	內部旁路 (自動與手動)
波峰因素	3 : 1

認證

產品認證	BSMI
------	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...3000 m
儲存環境溫度	-20...50 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0...15000 m

聲級	50 dBA
散熱	372 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空閒槽	1
控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台

突波保護

突波能量率	600 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	23.5 cm
Package 1 Length	36.5 cm
Package 1 Weight	10.6 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

永續性

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境 影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [符合](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)

Weeee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)