

APC Easy UPS On-Line SRV  
2000VA RM 120V，用於台灣市場



SRV2KRA-TW

概要

|    |        |
|----|--------|
| 交期 | 通常貨源充足 |
|----|--------|

主要訊息

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 主要輸入電壓    | 120 V                                         |
| 產品或元件類別   | 不间断电源(UPS)                                    |
| 其他輸入電壓    | 110 V<br>115 V                                |
| 主要輸出電壓    | 120 V                                         |
| 其他輸出電壓    | 110 V<br>115 V                                |
| 額定功率 (W)  | 1600 W                                        |
| 額定功率 (Va) | 2000 VA                                       |
| 輸入連接類型    | NEMA 5-20P                                    |
| 輸出連接類型    | 4 NEMA 5-20R                                  |
| 機架單元數     | 2U                                            |
| 電纜長度      | 1.50 m                                        |
| 電纜數       | 1                                             |
| 提供的設備     | 1 USB 纜線<br>1 RS-232 配置纜線<br>1 機架式支架<br>使用者手冊 |

電池

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 運轉時間          | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| 效率            | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| 電池類別          | 封的電池                                  |
| 電池電壓          | 48V                                   |
| 預安裝的電池        | 0                                     |
| 空電池槽          | 0                                     |
| 典型充電時間        | 4 小時                                  |
| 電池壽命          | 3...5 yr                              |
| 替換電池          | <a href="#">APCRBCV201</a>            |
| 電池充電功率 ( 瓦特 ) | 70 W 額定                               |

圖為參考圖，並非最終產品圖，請以實際產品為準。圖中所有圖示均為參考圖，並非最終產品圖，請以實際產品為準。

## 通用

|           |    |
|-----------|----|
| 電源模組填充槽數量 | 0  |
| 電源模組空間槽數量 | 0  |
| 冗餘        | No |

## 實體標示

|       |               |
|-------|---------------|
| 顏色    | 黑色 (RAL 7010) |
| 高度    | 8.6 cm        |
| 寬度    | 43.8 cm       |
| 深度    | 46.2 cm       |
| 淨重    | 18.2 kg       |
| 安裝位置  | 前             |
| 安裝偏好  | Lower         |
| 安裝模式  | Rack-mounted  |
| 相容Usb | Yes           |
| 安裝位置  | 水平方向          |

## 輸入

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 輸入電壓限制 | 55...150 V 半負載<br>85...150 V 滿載 |
| 網絡頻率   | 40...70 Hz 自動感應                 |

## 輸出

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 最大可配置功率 (Va)   | 2000 VA                 |
| 最大可配置功率 (W)    | 1600 W                  |
| 輸出頻率 ( 與市電同步 ) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
| 諧波失真           | 3 %                     |
| Ups類型          | 在線雙變換式                  |
| 波形类型           | 正弦波                     |
| 功率             | 88 % (滿載)               |
| 旁路類型           | 內部旁路 ( 自動與手動 )          |
| 波峰因素           | 3 : 1                   |

## 認證

|      |      |
|------|------|
| 產品認證 | BSMI |
|------|------|

## 環境

|          |              |
|----------|--------------|
| 運行環境空氣溫度 | 0...40 °C    |
| 相對濕度     | 0...95 % 無冷凝 |
| 工作高度     | 0...3000 m   |
| 儲存環境溫度   | -20...50 °C  |
| 相對儲存濕度   | 0...95 % 無冷凝 |
| 儲存高度     | 0...15000 m  |

|        |           |
|--------|-----------|
| 聲級     | 50 dBA    |
| 散熱     | 745 Btu/h |
| Ip防護等級 | IP20      |

## 通訊與管理

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| 控制台   | 多功能 LCD 狀態與控制主控台                                                                       |

## 突波保護

|       |       |
|-------|-------|
| 突波能量率 | 600 J |
|-------|-------|

## 包裝單位

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 21.8 cm |
| Package 1 Width              | 70 cm   |
| Package 1 Length             | 55 cm   |
| Package 1 Weight             | 20.7 kg |

## 保固

|    |                |
|----|----------------|
| 保固 | 3年UPS保固和2年電池保固 |
|----|----------------|

永續性

**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

福祉績效

 不含汞

 Rohs 除外項目相關資訊 [是](#)

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [符合](#)  
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)