

產品資料表

規格



APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 110V，台灣

SRV3KA-TW

概要

交期 通常貨源充足

主要訊息

主要輸入電壓	120 V
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	110 V 115 V
主要輸出電壓	120 V
其他輸出電壓	110 V 115 V
額定功率 (W)	2400 W
額定功率 (Va)	3000 VA
輸入連接類型	NEMA L5-30P
輸出連接類型	4 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
電纜長度	1.50 m
電纜數	1
提供的設備	1 USB 纜線 1 RS-232 配置纜線 1 使用者手冊

電池

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
電池類別	封的電池
電池電壓	72V
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	4 小時
電池壽命	3...5 yr
替換電池	APCRBCV205
電池充電功率 (瓦特)	60 W 額定

通用

電源模組填充槽數量	0
電源模組空閒槽數量	0
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色 (RAL 7010)
高度	33.6 cm
寬度	19 cm
深度	42.5 cm
淨重	26 kg
安裝位置	前
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝
相容Usb	Yes
安裝位置	垂直

輸入

輸入電壓限制	55...150 V 半負載 85...150 V 滿載
網絡頻率	40...70 Hz 自動感應

輸出

最大可配置功率 (Va)	3000 VA
最大可配置功率 (W)	2400 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
諧波失真	3 %
Ups類型	在線雙變換式
波形类型	正弦波
功率	88 % (滿載)
旁路類型	內部旁路 (自動與手動)
波峰因素	3 : 1

認證

產品認證	BSMI
------	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...3000 m
儲存環境溫度	-20...50 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0...15000 m
聲級	50 dBA

散熱	910 Btu/h
Ip防護等級	IP20

通訊與管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台

突波保護

突波能量率	300 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	46.5 cm
Package 1 Width	56.5 cm
Package 1 Length	32.5 cm
Package 1 Weight	28 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

 不含汞	
 Rohs 除外項目相關資訊	是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合 EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 自主中國 RoHS 聲明 (不在中國 RoHS 法規範圍內)
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	壽命結束資訊