

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13

AP7911A

! Discontinuado el: 23 enero 2021

! Fuera de servicio el: 23 enero 2021

! Ventas restringidas para servicios

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Voltaje de salida principal	208 V
Tipo de conexión de entrada	NEMA L6-30P
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	3,66 m
Número de cable	1
Equipo provisto	CD de documentación Guía de instalación Soportes de montaje en rack

Físico

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	44,4 cm
Profundidad	25,4 cm
Peso neto	6,32 kg
Ubicación de montaje	Frontal Trasero
Preferencia de montaje	No preference
Modo de montaje	Montado en rack

Entrada

[In] corriente nominal	24 A
Tensión de entrada aceptable	200...240 V
Límites de corriente de entrada	30 A
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Número de enchufes de energía 16 IEC 60320 C13

Conformidad

Certificados de producto	Cul en la lista CSA Industria Canadá PSE Listado por UL
Normas	FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0 ... 10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	8,36 kg
Paquete 1 Altura	14,6 cm
Paquete 1 ancho	51,4 cm
Paquete 1 Largo	51,4 cm

Oferta Sostenibilidad

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)

Es posible que AP7911A se reemplace por cualquiera de los siguientes productos:

1x



Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13
AP7911B

1x



Unidad PDU para rack con conmutación, 2 U, 30 A, 208 V, (16) C13
AP7911B
